



Seccional Residencial
D200

DOSSIER TÉCNICO



MUELLES DE TORSIÓN

Sobre eje frontal




DOBLE CURVA METÁLICA



TIRADOR

Interior-exterior



PANEL

Espesor 40 mm



ESCUADRA

Regulable



BISAGRAS LATERALES


Regulable

GALGA

Con soportes telescópicos



PASADOR



BISAGRAS CENTRALES



OPCIONES

Ancho máximo	5000
Alto máximo	3060
Sistema de elevación	Muelle superior de torsión
Apertura	Manual o motorizada
Forma de entrega	Premontada o en Kit
Dintel	200
Panel antipinzamiento de 40mm	●
Galga (Ver tabla para galga partida)	●
Soportes telescópicos para galga	●
Soportes intermedios de guías horizontales	●
Eje partido con muelles montados	●
Bisagras, casets y tornillería de los paneles lacados en blanco	●
Ángulos perforados de anclaje de guías a techo	○
Rodillos tándem y bisagras planas	○
Perfil superior con guarnición	○
Omegas a partir de 4000mm	○
Tirador interior-exterior	●
Pasador de seguridad	●

*Según motores

● Materiales estándar ○ Elementos opcionales

PREMONTAJE SIN PREMARCO

ESTÁNDAR

Panel liso (excepto microrib) imitación madera.

		2400	2500	2750	3000
ALTURA LUZ	P. 2010	✓	✓	✓	✓
	P. 2120	✓	✓	✓	✓
	P. 2230	✓	✓	✓	
	P. 2340	✓	✓	✓	

Resto tipo de paneles o microrib.

		2400	2500	2750	3000
ALTURA LUZ	P. 2010	✓	✓	✓	✓
	P. 2120	✓	✓	✓	✓
	P. 2230	✓	✓	✓	✓
	P. 2340	✓	✓	✓	✓

CON PORTÓN

Panel liso (excepto microrib) imitación madera.

		2400	2500	2750	3000
ALTURA LUZ	P. 2010	✓	✓		
	P. 2120				
	P. 2230				
	P. 2340				


Resto tipo de paneles o microrib.

		2400	2500	2750	3000
ALTURA LUZ	P. 2010	✓	✓	✓	
	P. 2120	✓	✓		
	P. 2230	✓	✓		
	P. 2340				


✓ Medidas que pueden servirse PREMONTADAS

■ Medidas que solo se servirán en KIT

GALGA PARTIDA




MEDIDAS GENERALES




D	Dintel	200
EL	Espacio lateral	80
EV	Espacio vertical	110
ET	Espacio trasero	80
ES	Espacio superior	150
HG	Altura guías	HL-25

HL Altura de luz	PGH Prof. guías horiz.
≤2010	2495
2011-2120	2605
2121-2230	2715
2231-2340	2825
2341-2510	2995
2511-2730	3215
2731-3060	3545




MODO MANUAL



D	Dintel	200
PGH _{MÍNIMA}	Prof. Guías Horiz. Mínima	HL+120

Todas las medidas están expresadas en mm.

MEDIDAS CON MOTOR




ET - 600

HL Altura de luz	PM Prof. motor	MC Modelo caña	D Dintel
≤2025	3065	2895	200
2026-2430	3470	3300	
2431-3060	4170	4000	

Medidas mínimas recortando la guía horizontal y la caña.

OPCIÓN	PGH _{MIN}	PM _{MIN}	BRAZO	GALGA
1	HL+445	HL+1040	Estándar	SÍ
2	HL+410	HL+940	Recortado	SÍ
3	HL+325	HL+940	Recortado	NO




PROBO 60/80

HL Altura de luz	PM Prof. motor	MC Modelo caña	D Dintel
≤2320	3255	3000	200
2321-2680	3615	3360	

Medidas mínimas recortando la guía horizontal y la caña.

OPCIÓN	PGH _{MIN}	PM _{MIN}	BRAZO	GALGA
1	HL+375	HL+935	Estándar	SÍ
2	HL+325	HL+935	Estándar	NO




KI PROBO 100

HL Altura de luz	PM Prof. motor	MC Modelo caña	D Dintel
≤2400	3600	3360	200
2401-3040	4240	4000	

Medidas mínimas recortando la guía horizontal y la caña.

OPCIÓN	PGH _{MIN}	PM _{MIN}	BRAZO	GALGA
1	HL+415	HL+1200	Estándar	SÍ
2	HL+340	HL+980	Recortado	SÍ
3	HL+325	HL+980	Recortado	NO



KI SOMFY


Para poder utilizar este motor con D200 el brazo estándar del motor se ha de recortar hasta conseguir la geometría que vemos en el esquema.

*Pueden haber medidas en las que no sea necesario recortar el brazo.

HL Altura de luz	PM Prof. motor COMPACT	PM Prof. motor PRO	MC Modelo caña	D Dintel
≤ 2205	3155	3295	2900	200
2206-2805	3755	3895	3500	
2806-3060	4755	4895	4500	

Medidas mínimas recortando la guía horizontal y la caña.

OPCIÓN	PGH _{MIN}	PM _{MIN} COMPACT	PM _{MIN} PRO	BRAZO	GALGA
1	HL+435	HL+950	HL+1090	Recortado	SÍ
2	HL+325	HL+950	HL+1090	Recortado	NO




KI SOMMER

HL Altura de luz	PM Prof. motor	MC Modelo caña	D Dintel
≤2280	3270	2600	200
2281-2680	3670	3000	
2681-3060	4070	3400	

Medidas mínimas recortando la guía horizontal y la caña.

OPCIÓN	PGH _{MIN}	PM _{MIN}	BRAZO	GALGA
1	HL+355	HL+990	Estándar	SÍ
2	HL+325	HL+830	Recortado	SÍ



Todas las medidas están expresadas en mm.



www.roiteriberica.com